

CiMa-Pak

LA MEILLEURE MÉTHODE POUR EMBALLER

Scelleuses de barquettes pour vos créations culinaires

Les scelleuses de barquettes manuelles de CiMa-Pak

2 secondes pour sceller la fraîcheur

Conserve la nourriture fraîche plus longtemps

Scellent les barquettes avec 100% d'étanchéité

Scellent une grande variété de barquettes

Fiables et abordables



Excellent pour...

- emballage de repas ethniques
- pour les services de traiteurs et de chefs
- repas prêts-à-emporter de restaurants et d'épiceries
- repas préparés pour présentoirs réfrigérés/congelés
- repas Cacher (demandez nous à propos de notre emballage double)

www.cima-pak.com

CiMa-Pak
LA MEILLEURE MÉTHODE POUR EMBALLER

Sans Frais : 877-631-2462

Nos scelleuses manuelles les plus populaires pour sceller les barquettes

La solution parfaite pour les repas prêts-à-emporter et prêt-à-manger !

Le système de scelleuse de barquettes CiMa-Pak est idéal pour la nourriture froide ou chaude. Les barquettes sont hermétiquement scellées avec une pellicule en polyester anti-buée transparente et décollable, qui empêche les aliments de couler d'un compartiment à l'autre. Ceci facilite le transport pour les repas prêts-à-emporter. Les barquettes scellées conserveront votre nourriture fraîche plus longtemps et rehausseront leur présentation.

COMPACT II



Largeur maximale de la pellicule	Grandeur maximale de la barquette	Pellicule	Usage
245 mm	280 x 245 x 50 mm	1 rouleau 190 mm 7.5"	Peut être utilisée avec toutes les barquettes jusqu'à une largeur de pellicule de 245 mm (9.5")
9.65"	11" x 9.5" x 1.96"	1 rouleau 245 mm 9.5"	

CLASSIC



Largeur maximale de la pellicule	Grandeur maximale de la barquette	Pellicule	Usage
245 mm	280 x 245 x 50 mm	1 rouleau 190 mm 7.5"	Peut être utilisée avec toutes les barquettes jusqu'à une largeur de pellicule de 245 mm (9.5")
9.65"	11" x 9.5" x 1.96"	1 roll 245 mm 9.5" film	

COMPACT III



Largeur maximale de la pellicule	Grandeur maximale de la barquette	Pellicule	Usage
280 mm	325 x 264 x 79 mm	1 rouleau 190 mm (7.5") et	Peut être utilisée avec toutes les barquettes jusqu'à une largeur de pellicule de 325 mm (11")
11"	12.8" x 10.4" x 3.1"	1 rouleau 245 mm (9.5") et	
		1 rouleau 280 mm (11")	

CIMICRO



Largeur maximale de la pellicule	Grandeur maximale de la barquette	Pellicule	Usage
190 mm	228 x 178 x 50 mm	1 rouleau 190 mm 7.5"	Pour faible niveau de production
7.5"	9" x 7" x 1.96"		

Les barquettes, pellicules et les systèmes de scelleuses pour barquettes de CiMa-Pak rehausseront et prolongeront la durée de fraîcheur de vos repas préparés tout en vous donnant une flexibilité d'emballage présente et future. Vous économiserez temps et argent.

Demandez nous à propos de nos scelleuses pour barquettes avec coupe-contour.

Débutez en visitant notre site internet cima-pak.com pour choisir depuis notre large éventail de barquettes.

Bureaux à : TORONTO • MONTRÉAL • NEW YORK